



Dados do pedido

Número do pedido	571353 125XM14
GTIN	4067263906773
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Cranked **conical brush** with smooth wire 0.50 mm, **knotted** and firmly crimped into the steel body. **Very aggressive brushing effect with high wear resistance.**

Descrição técnica

Espessura das cerdas	0,5 mm
Número de tranças	20
n.º máximo de rotações	12500 r,p,m,
Ø da escova D ₁	125 mm
Comprimento da guarnição H ₁	29 mm
Rosca M	M14
Largura da guarnição L ₁	12 mm
Material da guarnição	Arame INOX
Trançado	entrançado à esquerda

Tipo de produto

Escova cónica