



Dados do pedido

Número do pedido	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Waved special high quality wire, **shank Ø 6 mm.**

Descrição técnica

Largura da guarnição L ₁	10 mm
Ø da escova D ₁	40 mm
n.º máximo de rotações	18000 r,p,m,
Comprimento da guarnição H ₁	9 mm
Ø haste D _s	6 mm
Espessura das cerdas	0,3 mm
Material da guarnição	Arame de aço
Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

