



Dados do pedido

Número do pedido	574050 50X15
GTIN	4067263907008
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Waved special high quality wire, **shank Ø 6 mm.**

Descrição técnica

Largura da guarnição L ₁	15 mm
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento da guarnição H ₁	12 mm
Espessura das cerdas	0,3 mm
Ø da escova D ₁	50 mm
Material da guarnição	Arame de aço
Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

