



Dados do pedido

Número do pedido	574150 80X18
GTIN	4067263907091
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Waved special high quality wire, **shank Ø 6 mm.**

Descrição técnica

Ø da escova D ₁	80 mm
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Ø haste D _s	6 mm
Largura da guarnição L ₁	13 mm
Comprimento da guarnição H ₁	20 mm
Material da guarnição	Arame de aço
Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

