

Garant**Placa de fresagem para rosca exterior 60°, HB7720, Passo: 1 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	218070 1
GTIN	4045197412645
Classe de artigo	21D

Descrição**Versão:**

Pastilhas de fresagem **estáveis** para **avanços elevados** e **alta produtividade**.

Dois gumes

Utilização:

Para rosca exterior métrica de 60° conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6g.

Nota:

Certifique-se sempre de que as pastilhas de fresagem roscada estão do mesmo lado durante a montagem, caso contrário, ocorrerão distorções da rosca! (Versão lateral com ou sem marcação).

Avanço $f_z = \text{HB 7720 em aço} < 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm/dente}$.

Avanço $f_z = \text{HB 7735 em INOX} > 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm/dente}$.

Descrição técnica

Utilização interior/exterior	Exterior
Perfil inteiro	sim
Passo de rosca	1 mm
Número de arestas de corte Z	24

Tipo	HB7720
Óleo de corte	HM
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	MF-LH
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Tamanho da placa	25 mm
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Grafite, GFK, CFK	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		

