



Dados do pedido

Número do pedido	574455 70X10
GTIN	4067263934882
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Abrasive nylon strands with silicon carbide, crimped into steel sleeve; **shank Ø 6 mm.**

Descrição técnica

Granulometria	320
Ø da escova D ₁	70 mm
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento da guarnição H ₁	20 mm
n.º de rotações recomendado	4000 r,p,m,
Abreviatura abrasivo	SiC
Tipo de produto	Escova circular

