



Dados do pedido

Número do pedido	574455 50X10
GTIN	4067263934875
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Abrasive nylon strands with silicon carbide, crimped into steel sleeve; **shank Ø 6 mm.**

Descrição técnica

Comprimento da guarnição H ₁	12 mm
n.º de rotações recomendado	6000 r,p,m,
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Ø da escova D ₁	50 mm
Ø haste D _s	6 mm
Granulometria	320
Abreviatura abrasivo	SiC
Tipo de produto	Escova circular

