



Dados do pedido

Número do pedido	954749 69
GTIN	4067263906858
Classe de artigo	91A

Descrição

Modelo:

Popular tool sets in two-colour PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. **Upper layer is anthracite**, the underlying **contrast colour is grey**, thereby indicating any missing tools.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954749: 1 un.

Inserto sextavado HOLEX 1/4 de polegada n.º 631020 tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11: cada 1 un.

Conjunto de pontas GARANT de 61 peças n.º 676040: 1 un.

Suporte de chave de parafusos com carregador GARANT n.º 676602 tam. 30: 1 un.

Adaptador HOLEX com haste sextavada C 6,3 1/4 polegada n.º 676950 tam. 4/4: 1 un.

Descrição técnica

Largura em G	6
Profundidade em G	8
Versão	com conjunto de ferramentas
Profundidade	200 mm
Largura	150 mm
Quantidade de ferramentas	69

Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	6×8
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 954749	952001 954749
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 10	631020 10
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 11	631020 11
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 6	631020 6
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 7	631020 7
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 8	631020 8
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 9	631020 9
Conjunto de pontas 61 peças	676040
Suporte de chave de parafusos para pontas de 1/4 polegadas com íman Comprimento da lâmina 30	676602 30
Adaptador com haste hexagonal de 1/4 polegadas C 6,3 Tipo 4/4	676950 4/4