


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	274513 82/110
GTIN	4067263950400
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

**Indicado para:**

Suportes de aperto n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

**Instrução:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$  máximo para o primeiro corte.

## Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	N.º 273656 – 273749
Série	Vario Plus Eco
$\varnothing$ mínimo do 1.º corte $D_1$	82 mm
$\varnothing$ máximo do 1.º corte $D_2$	110 mm
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	16 mm

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Largura de incisão w	2 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas