


Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 274513 138/190 |
| GTIN | 4067263950424 |
| Classe de artigo | 21U |

Descrição

Modelo:

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

Descrição técnica

| | |
|--|---------------------|
| Série | Vario Plus Eco |
| \varnothing máximo do 1.º corte D_2 | 190 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | N.º 273656 – 273749 |
| \varnothing mínimo do 1.º corte D_1 | 138 mm |
| profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 18 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | sim |
| Largura de incisão w | 2 mm |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas |