

Garant

Alicate de corte lateral de mecânico de precisão, forma standard, SFW, comprimento total: 125mm



Dados do pedido

Número do pedido	725393 125
GTIN	4067263950707
Classe de artigo	71B

Descrição

Modelo:

Cabeça fina, endurecida indutivamente e esmerilada com precisão nas arestas de corte; com um chanfro fino.

Braço revestido com plástico, com mola de abertura.

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio semiduro até Ø	0,15 - 0,8 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	0,15 - 2 mm
comprimento total	125 mm
Chanfro de corte	faceta muito fina
Punho	Manga de plástico
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução e retificadas com precisão
Material	Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo

Atributo do nome do produto	SFW
Braço com mola de abertura	sim
Tipo de produto	Alicate cortante