

Garant**Suporte de lâminas Vario plus Eco reto, direita, Largura de incisão w: 3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	274510 3
GTIN	4067263886198
Classe de artigo	21U

Descrição**Indicado para:**

Suportes de aperto Vario plus Eco n.º 274500; 274503; 274530.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Instrução:

Para larguras de incisão de 2 mm e 3 mm, a profundidade de incisão $t_{\text{máx}} = \varnothing 21$ mm é limitada ao \varnothing da peça de trabalho até 150 mm. Com \varnothing da peça de trabalho > 150 mm, aplica-se $t_{\text{máx}} = 17$ mm. Para larguras de incisão de 4 mm, a profundidade de incisão $t_{\text{máx}} = \varnothing 28$ mm é limitada ao \varnothing da peça de trabalho até 150 mm. Com \varnothing da peça de trabalho > 150 mm, aplica-se $t_{\text{máx}} = 24$ mm.

Descrição técnica

Tamanho da placa	3 mm
Pastilha de corte reversível adequada	N.º 273656 – 273749
profundidade máxima de corte $t_{\text{máx}}$.	21 mm
Parafuso tensor	279815 9

Série	Vario Plus Eco
Comprimento total L_{tot}	56,3 mm
Projeção L_1	21 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de lâminas