

**Garant****Suporte de lâminas Vario plus Eco reto, direita, Largura de incisão w: 4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	274510 4
GTIN	4067263120407
Classe de artigo	21U

**Descrição****Indicado para:**

Suportes de aperto Vario plus Eco n.º 274500; 274503; 274530.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

**Instrução:**

Para larguras de incisão de 2 mm e 3 mm, a profundidade de incisão  $t_{m\acute{a}x} = \varnothing 21$  mm é limitada ao  $\varnothing$  da peça de trabalho até 150 mm. Com  $\varnothing$  da peça de trabalho > 150 mm, aplica-se  $t_{m\acute{a}x} = 17$  mm. Para larguras de incisão de 4 mm, a profundidade de incisão  $t_{m\acute{a}x} = \varnothing 28$  mm é limitada ao  $\varnothing$  da peça de trabalho até 150 mm. Com  $\varnothing$  da peça de trabalho > 150 mm, aplica-se  $t_{m\acute{a}x} = 24$  mm.

**Descrição técnica**

Comprimento total $L_{tot}$	63,3 mm
Tamanho da placa	4 mm
Pastilha de corte reversível adequada	N.º 273656 – 273749
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x}$	28 mm

Parafuso tensor	279815 9
Série	Vario Plus Eco
Projeção L <sub>1</sub>	28 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de lâminas