


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	274503 25
GTIN	4067263120513
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Indicado para:

Suportes de lâminas Vario plus eco n.º 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Material fornecido:

Inclui parafusos de montagem.

Instrução:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 317906 – 319136. Possibilidade de ligação opcional por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

L ₂	16 mm
Comprimento total L	100 mm
Parafuso de montagem	279815 9
Largura da haste b	25 mm
L ₁	54 mm

Série	Vario Plus Eco
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de aperto