

**Roedora sem fio, Tipo: M12FNB16-0****Dados do pedido**

Número do pedido	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Classe de artigo	03L

**Descrição****Modelo:**

Roedora sem fio extremamente leve com função de arranque Auto-Control (a velocidade de corte aumenta devagar após o arranque) para uma profundidade de trabalho até 168 mm.

· **Alteração do sentido de corte sem ferramentas em passos de 90°.**

**Material fornecido:**

Sem bateria e sem carregador, em caixa de cartão.

Inclui 2 suportes de matrizes em versão comprida e curta.

**Instrução:**

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073808 – n.º 073840.

**Descrição técnica**

Tensão da bateria	12 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
vibração máxima conforme EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Largura do corte	5 mm

Peso	1 kg
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	0
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo HB 12 V
Raio da curva mais pequena	40,7 mm
potência de corte máxima em aço	1,6 mm
potência de corte máxima em alumínio	2,1 mm
Tipo de produto	Roedora