



## Dados do pedido

Número do pedido	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Classe de artigo	04B

## Descrição

### Modelo:

Robusta, flexível, versátil: A Ledlenser W6R Work comprova a sua eficácia em espaços confinados, por exemplo, em condutas de cabos ou compartimentos de motores. Para além da fixação flexível por meio de pé de suporte, íman ou gancho, a lanterna de trabalho compacta destaca-se pela cabeça de lanterna dobrável e rotativa, que ilumina mesmo os espaços mais estreitos diretamente pelo interior. A típica imagem de luz Ledlenser garante aqui a precisão necessária – seja numa área ampla ou por pontos. A bateria potente pode ser carregada através de USB C. Outras funcionalidades inteligentes incluem uma superfície pitonada para uma aderência forte, um prático bloqueio de transporte e uma função de aviso de bateria fraca. Lanterna de trabalho flexível com duas fontes de luz para iluminação por inundação ou por pontos. Cabeça de lanterna dobrável (180°) e rotativa (270°) para iluminar áreas de trabalho estreitas. Caixa de plástico robusta com uma estrutura de superfície antiderrapante. Fixação flexível por meio de pé de suporte, íman e gancho de metal dobrável. Bateria de íões de lítio eficiente, facilmente carregada através de USB C com indicador de bateria e do estado de carga.

### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

## Descrição técnica

Capacidade da bateria	2,5 Ah
Lâmpada	Módulo LED

Zona ATEX	nenhum
Designação do fabricante	W6R Work
Peso	180 g
Temperatura da cor	6000 - 7500 K
Tensão da bateria	3,7 V
Fluxo luminoso	220 - 600 lm
Comprimento total	143 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Valor CRI	80
Largura total	31 mm
Período de iluminação	2 - 6 h
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de proteção IP	IP 54
Número de baterias incluídas	1
Tipo de produto	Lanterna de trabalho