



Dados do pedido

Número do pedido	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

Inteligente, inovador, versátil: A Ledlenser W7R Work é a lanterna de trabalho ideal para profissionais com uma temperatura de cor regulável continuamente, dependendo da situação de aplicação, e luz UV adicional na cabeça da lanterna para a localização de fugas ou verificação de documentos. A cabeça da lanterna dobrável e rotativa também alcança áreas de trabalho estreitas. A típica imagem de luz Ledlenser garante aqui a precisão necessária e pode ser ajustada continuamente entre luz branca neutra e branca fria. A bateria potente da W7R Work pode ser carregada através de USB C. Outras funcionalidades úteis incluem as inúmeras opções de fixação e o prático bloqueio de transporte.

- **Lanterna de trabalho premium flexível com duas fontes de luz para iluminação de uma área ampla e luz UV (365 nm) para a localização de fugas ou a verificação de documentos.**
- **Temperatura de cor ajustável continuamente para diferentes situações de aplicação.**
- **Cabeça de lanterna dobrável (180°) e rotativa (270°) para iluminar áreas de trabalho estreitas.**
- **Fixação flexível por meio de pé de suporte, ímã e gancho de metal dobrável.**
- **Bateria de íons de lítio eficiente, que pode ser carregada via USB C.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Período de iluminação	2 - 5 h
-----------------------	---------

Designação do fabricante	W7R Work
Número de baterias incluídas	1
Valor CRI	80
Lâmpada	Módulo LED
Peso	180 g
Largura total	31 mm
Tensão da bateria	3,7 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Capacidade da bateria	2,5 Ah
Fluxo luminoso	220 - 600 lm
Tipo de proteção IP	IP 54
Temperatura da cor	4000 - 7500 K
Zona ATEX	nenhum
Comprimento total	143 mm
Tipo de produto	Lanterna de trabalho