



Dados do pedido

Número do pedido	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

Robusta, fiável, potente: A Ledlenser W5R Work é a potência luminosa na mala de ferramentas de artesãos profissionais. A típica imagem de luz premium Ledlenser proporciona uma iluminação precisa, mesmo para áreas de trabalho maiores – opcionalmente de uma área ampla ou pontual. Graças ao ímã integrado e ao gancho no pé de suporte, a W5R Work pode ser posicionada e alinhada de forma flexível a qualquer momento. A bateria potente pode ser carregada de forma fácil e rápida através de USB C. Outras funcionalidades inteligentes incluem o parafuso de metal para reapertar o pé de suporte dobrável, a superfície pitonada para uma aderência forte e o prático bloqueio de transporte. Lanterna de trabalho potente com duas fontes de luz para iluminação por inundação ou por pontos. Caixa de plástico robusta com uma estrutura de superfície antiderrapante. Fixação e iluminação flexíveis graças ao gancho, ao ímã e ao mecanismo articulado. Bateria de íons de lítio eficiente, facilmente carregada através de USB C com indicador de bateria e do estado de carga. O bloqueio de transporte protege contra a ativação acidental.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Valor CRI	80
Peso	153 g

Número de baterias incluídas	1
Período de iluminação	3 - 6 h
Tensão da bateria	3,7 V
Designação do fabricante	W5R Work
Fluxo luminoso	220 - 600 lm
Temperatura da cor	6000 - 7500 K
Tipo de proteção IP	IP 54
Tipo de bateria	lão de lítio
Comprimento total	153 mm
Lâmpada	Módulo LED
Zona ATEX	nenhum
Largura total	38 mm
Capacidade da bateria	2,5 Ah
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Lanterna de trabalho