



Dados do pedido

Número do pedido	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

Robusta, versátil, compacta: A lanterna de trabalho Ledlenser W4R Work é o parceiro de luz fiável na vida quotidiana da oficina. A típica imagem de luz premium Ledlenser proporciona uma iluminação precisa e potente das áreas de trabalho – opcionalmente de uma área ampla ou pontual. Graças ao íman integrado e ao pé de suporte oscilante, a W4R Work pode ser posicionada e alinhada de forma flexível a qualquer momento. A bateria potente pode ser carregada de forma fácil e rápida através de USB C. Outras funcionalidades inteligentes incluem o clipe para fixação no vestuário profissional ou equipamentos de trabalho, a superfície pitonada para uma aderência forte e o prático bloqueio de transporte.

Lanterna de trabalho compacta com duas fontes de luz para iluminação de uma área ampla (inundação) ou pontual (foco). Caixa de plástico robusta com uma estrutura de superfície antiderrapante. Fixação e iluminação flexíveis graças ao íman e ao mecanismo articulado. Bateria de íões de lítio eficiente, facilmente carregada através de USB C com indicador de bateria e do estado de carga. O bloqueio de transporte protege contra a ativação acidental.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Período de iluminação	2 - 9 h
Largura total	28 mm

Peso	91 g
Fluxo luminoso	60 - 220 lm
Valor CRI	70
Número de baterias incluídas	1
Zona ATEX	nenhum
Designação do fabricante	W4R Work
Lâmpada	Módulo LED
Tipo de bateria	lão de lítio
Capacidade da bateria	0,76 Ah
Comprimento total	163 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de proteção IP	IP 54
Tensão da bateria	3,7 V
Temperatura da cor	6000 - 7500 K
Tipo de produto	Lanterna de trabalho