



Dados do pedido

Número do pedido	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

Ultracompacta, potente, versátil: A Ledlenser W1R Work é a prática lanterna com clipe para artesãos, pessoal de segurança e fãs da bricolage. Pode ser facilmente fixada em qualquer momento por meio de clipe ou íman, por exemplo, a vestuário profissional, bonés ou superfícies em metal. A comprovada qualidade da luz Ledlenser garante uma iluminação precisa em dois níveis de luminosidade. Graças à articulação giratória de 360° e à cabeça da lanterna rotativa, o pequeno companheiro fornece luz exatamente onde é necessário. A bateria integrada pode ser carregada de forma fácil e rápida através de USB C. Outras funcionalidades inteligentes incluem uma superfície pitonada para uma aderência forte, um prático bloqueio de transporte e uma função de aviso de bateria fraca.

- **Lanterna com clipe recarregável ultracompacta com dois níveis de luminosidade.**
- **Articulação giratória de 360° e cabeça da lanterna rotativa para uma iluminação precisa e flexível.**
- **Fixação flexível através de um clipe ou íman robusto.**
- **Bateria de íões de lítio integrada; facilmente carregada através de USB C com indicador de bateria e do estado de carga.**
- **O bloqueio de transporte protege contra a ativação acidental.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Tensão da bateria	3,7 V
Período de iluminação	1,5 - 7 h
Tipo de proteção IP	IP 54
Largura total	38 mm
Designação do fabricante	W1R Work
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Fluxo luminoso	60 - 220 lm
Lâmpada	Módulo LED
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Zona ATEX	nenhum
Comprimento total	32 mm
Altura total	76 mm
Temperatura da cor	6000 - 7500 K
Peso	392 g
Valor CRI	70
Capacidade da bateria	0,74 Ah
Tipo de produto	Lanterna de trabalho