

Garant**Arrastadores frontais com cone morse / cilíndrico, Tipo: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	327465 3
GTIN	4067263558125
Classe de artigo	31G

Descrição**Modelo:**

Impulsor de face final com ponta de centragem acionada por mola. A fixação da ponta de centragem no sistema de face da placa de transmissão garante uma situação de aperto estável e sem folga. Alta precisão de concentricidade devido a mecânica retificada, sem ponta de centragem e discos de transmissão, adequados para rotação à direita e à esquerda. Construção totalmente mecânica com força de mola. Sem fugas de fluido hidráulico. Fixação direta na cabeça possível no colar elevado em mordentes moldados macios.

Indicado para:

Ponto de torno rotativo n.º 321720, 321750 e 321770.

Acessórios especiais:

Discos de transmissão n.º 327470 - 327486 e versão antiga n.º 327601 – 327651, ponta de centragem n.º 327488, buchas cónicas n.º 327492.

Descrição técnica

Peso	2,6 kg
Ø máximo do corpo	75 mm
Versão	Cone Morse
Ø haste D _s	67 mm
Comprimento C	148 mm

Tipo de produto

Arrastadores frontais