

Ficha de dados

Garant

Disco de arrasto diretamente dentado, retificado Rotação para a esquerda, Ø da área de trabalho: 9-16



Dados do pedido

Número do pedido	327472 9-16
GTIN	4067263558231
Classe de artigo	31G

Descrição

Versão:

Discos de transmissão feitos de aço para ferramentas de alta liga, **diretamente dentados** com geometria dos dentes definida retificada. Raios dos rebordos definidos com precisão para uma vida útil mais longa e uma ótima aderência.

Indicado para:

Corpo base de arrastador frontal n.º 327455, 327465.

Nota:

Discos de transmissão compatíveis com o antigo sistema CoAE Röhm n.º 327601/7611/7641/7651.

Descrição técnica

Ø da área de trabalho	9 - 16 mm
Ø do círculo de fixação A	8 mm
Comprimento C	38 mm
Ø das pontas de centragem D adequadas	4 mm

Ficha de dados

Tipo de produto

Arrastadores frontais