



Corta-tubos sem fio, Tipo: M12PCSS/0



Dados do pedido

Número do pedido	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Corta-tubos sem fio compacto com cabeça de corte inoxidável. **Ajuste automático** ao Ø do tubo. **Cortes rápidos**, p. ex., tubo de Cu com Ø 15 mm em menos de 3 segundos. Largura total de 40 mm, distância mínima da parede de 40 mm. Fornecido **sem baterias e carregador**. Corta-tubos para **tubos de aço inoxidável** com Ø 12 – 28 mm.

Instrução:

Para baterias, ver n.º 073814.

Descrição técnica

Faixa de rotação	0 - 500 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s ²
Número de baterias incluídas	0
Designação do fabricante	M12 PCSS-0
Ø máximo do tubo de cobre	12 - 28 mm
Peso	1,5 kg
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão da bateria	12 V

Ø máximo do tubo de aço inoxidável	12 - 28 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de produto	Corta-tubos