



Dados do pedido

Número do pedido	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Cordless heat gun with a temperature setting of up to a maximum of 470°

- **Fast heating up in just 6 seconds**
- **LED light to illuminate the working area**

Descrição técnica

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de níveis de temperatura	1
Temperatura do ar	470 °C
Número de baterias incluídas	0
Tensão da bateria	18 V
Peso	670 g
Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo de ar	170 l/min

Designação do fabricante	M18BHG-0
Tipo de produto	Soprador de ar quente