

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	680157 20
GTIN	4067263309185
Classe de artigo	61H

Descrição

Material fornecido:

Fita métrica de enrolar com janela de inspeção: 1 un. n.º 462201 tam. 2,5
Jogo de chaves Allen sextavadas com cabeça esférica: 1 un. n.º 627132 tam. 9 (9 peças)
Chave de parafusos para fenda: Cada 1 un. n.º 660032 tam. 2,5; 4; 5,5
Chave de parafusos para Phillips: Cada 1 un. n.º 667702 tam. 1; 2
Alicate universal: 1 un. n.º 700940 tam. 160
Martelo de serralheiro: 1 un. n.º 750110 tam. 200
Tesoura de trabalho: 1 un. n.º 769240 tam. 175
Alicate ajustável: 1 un. n.º 813501 tam. 180
X-ato universal com lâminas de segmentos: 1 unid. n.º 845020

Descrição técnica

Comprimento	510 mm
Altura	61 mm
Largura	294 mm
Número de peças	20
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8x20

Tipo de produto

Conjunto de ferramentas

Acessórios

Fita métrica de enrolar com janela de inspeção
Comprimento da fita 2,5

462201 2,5

Jogo de chaves Allen sextavadas, com esfera de
retenção cromado Número de chaves de parafusos 9

627132 9

Alicate universal, cromado, com mangas de punho
bicomponente comprimento total 160

700940 160

Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho
Peso sem cabo 200

750110 200

Tesouras de mão de obra com revestimento de titânio
comprimento total 175

769240 175

Alicate ajustável comprimento total 180

813501 180

X-ato universal com punho bicomponente com 3 lâminas,
18 mm

845020

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte I 2,5

660032 2,5

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte I 4

660032 4

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte I 5,5

660032 5,5

Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene
bicomponente Tamanho da fenda em cruz 1

667702 1

Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene
bicomponente Tamanho da fenda em cruz 2

667702 2

Caixa de sistema Tipo 4

630305 4