

Garant**Varietade de oficinas, Quantidade de ferramentas: 22****Dados do pedido**

Número do pedido	955072 22
GTIN	4067263169178
Classe de artigo	91A

Descrição**Modelo:**

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta. Espuma rígida para conjuntos básicos para uma gaveta completa com área útil 20×20G.

Indicado para:

Bancadas de trabalho GridLine Ready-to-go, bancadas de trabalho GridLine Vario com caixa 24G, caixas GridLine 24G, armários de ferramentas GridLine 24×24G, gavetas GridLine 20×20G, XL ToolCar GridLine n.º 914590.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955072: 1 un.

Paquímetro GARANT n.º 410100 tam. 150: 1 un.

Micrómetro externo GARANT n.º 420402 tam. 0–25: 1 un.

Fita métrica de enrolar GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 un.

Nível de bolha de ar GARANT n.º 467010 tam. 250: 1 un.

Chave de boca dupla GARANT n.º 610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: cada 1 un.

Jogo de chaves Allen sextavadas GARANT com esfera de retenção n.º 627132 tam. 9: 1 un.

Chave de parafusos GARANT para fenda n.º 660032 tam. 2,5; 4; 5,5: cada 1 un.

Chave de parafusos GARANT para Phillips n.º 667702 tam. 1; 2: cada 1 un.

Lanterna de bolso GARANT n.º 081505 tam. 125: 1 un.

Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 160: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 un.
Martelo de serralheiro GARANT n.º 750110 tam. 200: 1 un.
Tesoura de trabalho GARANT n.º 769240 tam. 175: 1 un.
Alicate ajustável GARANT n.º 813501 tam. 180: 1 un.
X-ato universal GARANT n.º 845020: 1 un.

Descrição técnica

Área útil da gaveta em G	20×20
Profundidade em G	20
Largura em G	20
Versão	para gaveta de carro de ferramentas
Quantidade de ferramentas	22
Profundidade	500 mm
Largura	500 mm
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
altura frontal mínima adequada da gaveta	100 mm
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

Lanterna de bolso LED com pilhas Tipo 125	081505 125
Paquímetro Faixa de medição 150	410100 150
Micrómetro externo Faixa de medição 0-25	420402 0-25
Fita métrica de enrolar com janela de inspeção Comprimento da fita 2,5	462201 2,5
Nível de bolha de arco com íman comutável Comprimento 250	467010 250
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 10X11	610600 10X11
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 12X13	610600 12X13

Chave de duas bocas Tamanhos da chave 14X15	610600 14X15
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 17X19	610600 17X19
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 8X9	610600 8X9
Jogo de chaves Allen sextavadas, com esfera de retenção cromado Número de chaves de parafusos 9	627132 9
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte l 2,5	660032 2,5
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte l 4	660032 4
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte l 5,5	660032 5,5
Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 1	667702 1
Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 2	667702 2
Alicate universal, cromado, com mangas de punho bicomponente comprimento total 160	700940 160
Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho comprimento total 160	724840 160
Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho Peso sem cabo 200	750110 200
Tesouras de mão de obra com revestimento de titânio comprimento total 175	769240 175
Alicate ajustável comprimento total 180	813501 180
X-ato universal com punho bicomponente com 3 lâminas, 18 mm	845020
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 955072	952001 955072