



## Dados do pedido

Número do pedido	689200 1
GTIN	4000896249183
Classe de artigo	66H

## Descrição

### Modelo:

#### **Carro de ferramentas com design exclusivo Tool Rebel com 7 gavetas (5 planas, 2 altas).**

As 2 gavetas planas superiores estão equipadas com um sortido de ferramentas profissional de 94 peças de alta qualidade que consiste no seguinte: Chave de parafusos, chave de caixa de 1/4 de polegada, chave combinada e chave angular. As 5 gavetas restantes podem ser organizadas individualmente.

O sortido de ferramentas universais está precisamente equipado com insertos de espuma rígida de PE de duas cores, o que significa que cada ferramenta tem um sítio definido no carro de ferramentas. A grande superfície de depósito e trabalho é feita de plástico resistente a solventes e também está completamente selada. O sistema de fecho centralizado é fechado mediante fechadura de cilindro lateral. As rodas resistentes a óleo e ácido aguantam cargas de 250 kg e têm rolamentos de esferas de precisão e rolamentos de esferas duplos no rolamento de giro.

### Material fornecido:

Carro de ferramentas Tool Rebel: 1 un.

Conjunto de chaves de parafusos 1, 18 peças: Cada 1 un. chave de parafusos para fenda n.º 662200 tam. 4; 5,5; 6,5

Cada 1 un. chave de parafusos para fenda, com isolamento VDE, n.º 663100 tam. 2,5; 3,5

1 un. chave de parafusos para fenda, Stubby tam. 5,5 mm

Cada 1 un. chave de parafusos para fenda com lâmina contínua n.º 660300 tam. 5,5; 7

Cada 1 un. chave de parafusos para Phillips n.º 668260 tam. 1; 2; 3

1 un. chave de parafusos para Phillips, Stubby n.º 668260 tam. 2S

Cada 1 un. chave de parafusos para Pozidriv n.º 668270 tam. 1; 2  
 1 un. chave de parafusos para eletrónica para Phillips tam. PH0  
 1 un. chave de parafusos para eletrónica para fenda n.º 664600 tam. 2,5  
 Cada 1 un. garra para parafuso n.º 666425 tam. 1; 3  
 8000 A roquete Zyklop, conjunto de 1/4 de polegada, 37 peças: 1 un. roquete Zyklop Speed de 1/4 de polegada n.º 632390  
 Cada 1 un. extensão de 1/4 polegada 75; 150mm  
 1 un. articulação de cardan de 1/4 polegada  
 1 un. extensão de 1/4 de polegada "Wobble" comprimento 56 mm  
 Cada 1 un. inserto para chave de caixa para sextavado exterior de 1/4 de polegada tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm  
 Cada 1 un. inserto para chave de parafusos para Torx® interior de 1/4 de polegada tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40  
 Cada 1 un. inserto para chave de parafusos para sextavado interior, 1/4 de polegada, comprimento 28 mm tam. 3; 4; 5; 6; 8 mm  
 Cada 1 un. inserto para chave de parafusos para sextavado interior, 1/4 de polegada, comprimento 100 mm tam. 4; 5; 6; 8 mm  
 Conjunto 6003 Joker 1, 19 peças: Cada 1 un. chave combinada Joker 6003 n.º 613800 tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24  
 1 un. abre-garrafas  
 Conjunto de chaves anguladas 1, 20 peças: 1 un. jogo de chaves Allen para sextavado interior com cabeça esférica, 9 peças, métrico tam. 1,5 – 10  
 1 un. jogo de chaves Allen para Torx® interior com cabeça esférica, 9 peças tam. TX8 – TX40  
 1 un. magnetizador n.º 666451 tam. 1  
 1 un. fita métrica de bolso STABILA (3 metros)

**Instrução:****A ferramenta é fornecida solta.****Descrição técnica**

Profundidade útil da gaveta	398 mm
Número de gavetas	7
Largura	785 mm
Profundidade	518 mm
Largura útil da gaveta	522 mm
Altura	1020 mm
Designação do fabricante	Carro de ferramentas 9700 Tool Rebel
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	25 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %

Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Tipo de produto	Carro de ferramentas

## Acessórios

Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftforme tampa de impacto Largura da aresta de corte l 5,5	660300 5,5
Chave de parafusos standard para fenda, com cabo Kraftform Largura da aresta de corte l 4	662200 4
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 8	613800 8
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 14	613800 14
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 13	613800 13
Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftforme tampa de impacto Largura da aresta de corte l 7	660300 7
Chave de parafusos Phillips, com lâmina de aço redonda Tamanho da fenda em cruz 3	668260 3
Chave de parafusos para eletricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte l 3,5	663100 3,5
Chave de parafusos standard para fenda, com cabo Kraftform Largura da aresta de corte l 5,5	662200 5,5
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 11	613800 11
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 6	613800 6
Chave de parafusos para Pozidriv, com lâmina de aço redonda Tamanho da fenda em cruz 1	668270 1
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 19	613800 19
Chave de parafusos para eletrónica para fendaKraftform-Micro Largura da aresta de corte l 2,5	664600 2,5
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 12	613800 12
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 17	613800 17

Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 16	613800 16
Suporte para parafuso Tipo 1	666425 1
Chave de parafusos Phillips, com lâmina de aço redonda Tamanho da fenda em cruz 1	668260 1
Chave de parafusos standard para fenda, com cabo Kraftform Largura da aresta de corte l 6,5	662200 6,5
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 18	613800 18
Suporte para parafuso Tipo 3	666425 3
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 15	613800 15
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 10	613800 10
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 20	613800 20
Chave de parafusos Phillips, com lâmina de aço redonda Tamanho da fenda em cruz 2	668260 2
Chave de parafusos para eletricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte l 2,5	663100 2,5
Roquete de dentes finos "Zyklop Speed" reversível, 1/4 polegada com cabeça giratória e ejetor	632390
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 22	613800 22
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 21	613800 21
Chave de parafusos para Pozidriv, com lâmina de aço redonda Tamanho da fenda em cruz 2	668270 2
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 7	613800 7
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 24	613800 24