

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 215065 ALU |
| GTIN | 4045197302922 |
| Classe de artigo | 21A |

Descrição

Modelo:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas, sinterizadas com precisão e retificadas. Alta durabilidade e resistência ao desgaste graças à estrutura de grão fino.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

| | |
|--|----------------|
| Avanço f_z por dente | 0,13 mm |
| Tipo | ALUMÍNIO |
| Raio do canto | 0,4 mm |
| Espessura da placa E | 3,97 mm |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT 09T304 FR |
| Tipo | HU7710 |
| Óleo de corte | HM |

| | |
|-------------------------|--|
| Número de trocas/cortes | 4 |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |
| mínimo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| seco | condicionalmente adequado | | |