

**Broca de marcação NC, 90°, Ø D<sub>s</sub>: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	231500 10
GTIN	4045197220455
Classe de artigo	21Y

**Descrição**

**Modelo:**  
**Com haste cilíndrica.**

**Descrição técnica**

Tamanho da pastilha reversível	10
Tamanho da pastilha reversível	10G
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGT 0802
Ø haste D <sub>s</sub>	10 mm
Ø máximo do furo d <sub>1</sub>	10 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	90 mm
Parafuso para pastilha reversível	231540 TX8 (2,0 Nm)
profundidade de perfuração máxima l <sub>1</sub>	4 mm
Número de arestas de corte Z	1
Haste	DIN 1835 B
Broca de marcação indicada para forma de placa	90
Broca de marcação indicada para forma de placa	Raio
Atributo do nome do produto	90°
Refrigeração interior	não
Ângulo da ponta	90 grau

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis

**Acessórios**

Parafuso de aperto Torx® Acionamento TX8	231540 TX8
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500