

Broca de marcação NC, 120°, Ø D_s: 20mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 231501 20 |
| GTIN | 4045197644305 |
| Classe de artigo | 21Y |

Descrição

Modelo:
Com haste Weldon.

Descrição técnica

| | |
|--|---------------------|
| Parafuso para pastilha reversível | 231540_TX15 (2,5Nm) |
| Ø máximo do furo d ₁ | 17 mm |
| Comprimento total L _{tot} | 100 mm |
| Comprimento da haste h | 70 mm |
| Tamanho da pastilha reversível | 16 |
| Ø haste D _s | 20 mm |
| profundidade de perfuração máxima l ₁ | 5 mm |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGT 11T3 |
| Número de arestas de corte Z | 1 |
| Haste | Haste Weldon |

| | |
|--|----------------------------------|
| Broca de marcação indicada para forma de placa | 120 |
| Atributo do nome do produto | 120° |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo da ponta | 120 grau |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50 | 659874 50 |
| Parafuso de aperto Torx® Acionamento TX15 | 231540 TX15 |
| Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |