

Yale



Dados do pedido

Número do pedido	086046 2
GTIN	4025092157711
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Macaco mecânico de dimensões compactas, a carga pode ser elevada tanto com a garra de elevação como com a cabeça. Elevada estabilidade, a alavanca da bomba pode ser rodada em 270° (não tam. 2).

Utilização:

Elevação, alinhamento e movimentação de máquinas ou cargas semelhantes, bem como para trabalhos gerais de reparação e montagem.

Descrição técnica

Largura	125 mm
Largura da garra	50 mm
capacidade de carga máxima	2 t
Peso	8 kg
retorno de mola automático	não
Comprimento	180 mm
Altura	235 mm

Comprimento da garra	50 mm
altura de posicionamento mínima	16 mm
Altura de elevação	113 mm
Tipo de produto	Elevador de máquinas hidráulico