



## Dados do pedido

Número do pedido	453401 100X150
GTIN	4067263062110
Classe de artigo	42F

## Descrição

### Modelo:

Com calha ajustável em comprimento; extremidade da calha trilho chanfrada a 45°.

Arco graduado aberto com divisão de 10 – 170°; escala de 1°.

**Escala em cromado mate.** Com porca de imobilização.

## Descrição técnica

Ø do arco graduado	100 mm
Limite de erro	±30 arcmin
Comprimento do braço	150 mm
Leitura	1 grau
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	Estojo
Calibração	F3
Tipo de produto	Goniómetros

---

## Prestações de serviços

CalibraçãoGoniómetro / transferidor Tipo GRAD

025810 GRAD