



Dados do pedido

Número do pedido	453401 150X300
GTIN	4067263062127
Classe de artigo	42F

Descrição

Modelo:

Com calha ajustável em comprimento; extremidade da calha trilho chanfrada a 45°.

Arco graduado aberto com divisão de 10 – 170°; escala de 1°.

Escala em cromado mate. Com porca de imobilização.

Descrição técnica

Limite de erro	±30 arcmin
Leitura	1 grau
Comprimento do braço	300 mm
Ø do arco graduado	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	Estojo
Calibração	F3
Tipo de produto	Goniómetros

Prestações de serviços

CalibraçãoGoniómetro / transferidor Tipo GRAD

025810 GRAD