


**Garant****Rebarbadora de MDI espiralada 90°, TiSiN, Ø h6 DC: 6Mmm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG8156 6M
GTIN	4067263091196
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:****Como n.º 208156.**

Rebarbadora para **uso universal** em quase todos os materiais. Graças ao novo revestimento, a formação de arestas postizas de corte é evitada de forma eficaz, mesmo em alumínio ou INOX.

Tolerância: **Medida S = +/-0,2 mm.**

**Ângulo da ponta = +/- 5 minutos de ângulo.**

**Excelente qualidade de superfície** devido ao **ângulo espiral** de 35°. Rebarbadora extra comprida para resultados de rebarbamento excelentes em contornos de acesso particularmente difícil. Ferramentas sem ponta.

**Utilização:**

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

**Descrição técnica**

Número de dentes Z	4
Índice	5
Ø pequeno D <sub>3</sub>	3 mm
Fresagem de chanfros	45 grau

Ø haste $D_s$	6 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Avanço $f_z$ em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Ø das lâminas $D_c$	6 mm
Ø grande $D_2$	6 mm
Medida S	2,1 mm
Comprimento total L	100 mm
Revestimento	TiSiN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo espiral	35 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Rebarbadora

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		

Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	condicionalmente adequado
Ar	condicionalmente adequado

---

## Acessórios

Rebarbadora de MDI espiralada 90° Ø h6 DC 6M

208156 6M