


**Garant****Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 5,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2297 5,5
GTIN	4067263091882
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

**Aresta de corte extra curta** para máxima estabilidade. **Comprimento da haste conforme DIN** para melhor apoio da ferramenta no alojamento. Isto aumenta significativamente a vida útil da ferramenta.

**Poupe os custos de retificação repetida:** É mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.

**Como n.º 202297.**

**Descrição técnica**

Comprimento total L	50 mm
Ângulo espiral	45 grau
Avanço $f_z$ para corte de bordas em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Número de dentes Z	3
Comprimento da lâmina $L_c$	8 mm

Índice	5
Ø das lâminas $D_c$	5,5 mm
Tolerância de Ø nominal	e8
Forma da haste	HB
Ø haste $D_s$	6 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 6535 HB com h6
Largura do chanfro de canto a 45°	0,04 mm
Série	Master Steel
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	$0,5 \times D$ ao reborderar
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresa de canto

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		

Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado
Ar	adequado

## Acessórios

Minifresa de MDI GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 5,5	202295 5,5
Minifresa de MDI GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 5,5	202297 5,5