

Garant**Pack poupança de pastilha reversível rotativa para processamento médio CNMG****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2527 120404/30
GTIN	4067263092292
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Avanço f	0,25 - 0,4 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,25 - 4,25 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	130 - 280 mm/min
Índice	250156 HB7020
N.º peças	30
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG120404
Tipo	HB7020
Quebra-aperas	SM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

Acessórios

CNMG 120404 Tipo HB7020

250156 HB7020