

**Garant**

**Pack poupança de placa rotativa de incisão para processamento médio,  
Largura de incisão w (mm)/número de unidades: 3/50**

**Dados do pedido**

Número do pedido	GG2742 3/50
GTIN	4067263097631
Classe de artigo	GGN

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,23 mm/U
Tolerância da largura de incisão w	±0,03 mm
Raio do canto R	0,4 mm
N.º peças	50
Índice	273729 3
Profundidade de corte a <sub>p</sub>	0,8 - 1,7 mm
Tipo	HB7020
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

## Acessórios

Placa rotativa de incidãoprocessoamento médio Largura de incidão w 3

273729 3