

Garant**Pack poupança de pastilha reversível rotativa para processamento médio
VCGT, Tamanho/número de unidades: 110302/50****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2686 110302/50
GTIN	4067263098584
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 mm/min
N.º peças	50
Profundidade de corte a_p	0,15 - 1,75 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Índice	261453 HU7310
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGT110302
Tipo	HU7310
Quebra-aperas	AM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

Acessórios

VCGT 110302 Tipo HU7310

261453 HU7310