



## Acoplamento de segurança Stream-Line, Ø interno da ligação da mangueira (abertura nominal): 8



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 080297 8      |
| GTIN             | 7391390285300 |
| Classe de artigo | 08A           |

### Descrição

#### Versão:

Adaptador de mangueira Stream-Line com compressão efetiva da mangueira através de porca sem braçadeira de mangueira.

O **acoplamento de segurança eSafe** corresponde à norma ISO 4414 e EN 983. Primeiro ocorre a purga de ar e num segundo passo o desacoplamento (sem efeito de chicote). Operação com uma mão nova e melhorada.

Os **acoplamentos de aço** de ar comprimido têm muitas vantagens em relação aos acoplamentos de latão padrão:

- **Operação simples com uma só mão com baixa força de acoplamento.**
- **Alta taxa de fluxo resultando em perdas mínimas de pressão.**
- **Durabilidade graças a componentes com as superfícies revestidas e endurecidos com tolerâncias de fabrico mais rígidas.**
- **Rentabilidade – O período de amortização é de, no máximo, 2 anos.**

Fluxo: 2250 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar.

#### Utilização:

Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais.

#### Nota:

**A série CEJN 320 está em conformidade com a norma europeia 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.**

### Descrição técnica

|  |      |
|--|------|
| Ø interno da ligação da mangueira (abertura nominal) | 8 mm |
|--|------|

## Ficha de datos

Tipo de producto

Acoplamiento