



## Dados do pedido

Número do pedido	081182 10N
GTIN	4003644009312
Classe de artigo	08B

## Descrição

### Modelo:

**Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas (IP44).** Resistente a óleo, gasolina, radiação UV.

**Cabo de borracha de neopreno** com tampão e acoplamento de borracha à prova de salpicos de água.

### Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com  $\varnothing > 1$  mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

## Descrição técnica

Estrutura do cabo	3G1,5
Tipo	10N
Comprimento do cabo	10 m
Classe do cabo	H07RN-F
Material do cabo	Neopreno
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI

Tipo de proteção IP	IP 44
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	F
Atributo do nome do produto	250 V
Tensão de rede	250 V
Tipo de produto	Cabo de extensão

---

## Acessórios

Sistema de suspensão de cabos CableFix Tipo L	081191 L
Sistema de suspensão de cabos CableFix Tipo S	081191 S
Sistema de suspensão de cabos CableFix Tipo XL	081191 XL