

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário de ferramentas completo com gavetas 75 kg, 36x20G, Altura mm/número de gavetas: 800/7A



Dados do pedido

Número do pedido	930705 800/7A
GTIN	4067263100676
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Armário de ferramentas completamente equipado com 40x24G, com gavetas 36x20G. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.

Descrição técnica

Altura útil para gavetas	700 mm
Número de gavetas	7
Número de portas	0

Ficha de dados

Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta	900 mm
Largura útil da gaveta em G	36
Número de prateleiras extraíveis	0
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Área útil da gaveta em G	36x20
Estrutura inferior sob posto de trabalho de altura regulável	não
Largura	1000 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Profundidade	600 mm
Altura	800 mm
Altura útil	700 mm
Peso	149 kg
Espessura do material	1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	36x20G
Tipo de produto	Armário de ferramentas