



Dados do pedido

Número do pedido	231720 15
GTIN	7291075297072
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
Comprimento da haste L_s	50 mm
Projeção L_1	180 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	182,7 mm
Número de arestas de corte Z	2
área de $\varnothing D_c$	15 - 15,9 mm
Série	SUMOCHAM
\varnothing haste D_s	20 mm
#Designação do artigo Iscar	DCN 150-180-20R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 150-180-20R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis