



Dados do pedido

Número do pedido	231720 18
GTIN	7291075297096
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

Comprimento dos canais de aparas L_c	219,3 mm
Série	SUMOCHAM
Projeção L_1	216 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
\varnothing haste D_s	25 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento da haste L_s	56 mm
área de $\varnothing D_c$	18 - 18,9 mm
#Designação do artigo Iscar	DCN 180-216-25R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 180-216-25R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis