

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081125 25V
GTIN	
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos Hedi® representam a qualidade "Made in Germany" e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Para uso em ambientes secos.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Descrição técnica

Estrutura do cabo	3G1,5
Material do cabo	PVC vermelho
Tipo	25 V
Comprimento do cabo	25 m
Tensão de rede	250 V
Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W

Classe do cabo	H05VV-F
Tipo de proteção IP	IP 20
Número de tomadas	4
Material da caixa	Plástico
Alimentação de energia	A energia elétrica
Sistema de diagnóstico disponível	não
Tipo de produto	Bobina de cabos