

Alojamento cilíndrico, Haste cilíndrica, para Ø de cabeça de corte D: 25mm**Dados do pedido**

Número do pedido	210550 25
GTIN	4045197522627
Classe de artigo	21Z

Descrição**Modelo:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cônico.

Sem superfície de aperto (para processamento HSC). **Tolerância = h6.**

Instrução:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + l$; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descrição técnica

Ø exterior d_1	24,8 mm
para Ø de cabeça de corte D	25 mm
Ø da haste D_5 h6	25 mm
binário de aperto recomendado	35 Nm
Comprimento total L	70 mm
Série	TopCut
Alojamento	Haste cilíndrica
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Alojamento para fresa de rosca