



Dados do pedido

Número do pedido	231715 9,5
GTIN	7291075291896
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

Série	SUMOCHAM
Número de arestas de corte Z	2
área de $\varnothing D_c$	9,5 - 9,9 mm
Projeção L_1	76 mm
Comprimento da haste L_s	45 mm
Modelo da haste	ISO 9766
Comprimento dos canais de aparas L_c	77,44 mm
\varnothing haste D_s	12 mm
#Designação do artigo Iscar	DCN 095-076-12A-8D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 095-076-12A-8D
Versão	8xD
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis