



Dados do pedido

Número do pedido	231720 13,5
GTIN	7291075297171
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

Ø haste D_s	16 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
Projeção L_1	162 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento dos canais de aparas L_c	164,5 mm
área de Ø D_c	13,5 - 13,9 mm
Série	SUMOCHAM
Comprimento da haste L_s	48 mm
#Designação do artigo Iscar	DCN 135-162-16R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 135-162-16R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis