



Dados do pedido

Número do pedido	231720 10,5
GTIN	7291075297300
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

área de $\varnothing D_c$	10,5 - 10,9 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
Série	SUMOCHAM
Comprimento da haste L_s	48 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	127,9 mm
Número de arestas de corte Z	2
\varnothing haste D_s	16 mm
Projeção L_1	126 mm
#Designação do artigo Iscar	DCN 105-126-16R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 105-126-16R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis