



Dados do pedido

Número do pedido	231720 14,5
GTIN	7291075297188
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

Série	SUMOCHAM
Ø haste D_s	16 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
Número de arestas de corte Z	2
Projeção L_1	174 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	176,6 mm
área de Ø D_c	14,5 - 14,9 mm
Comprimento da haste L_s	48 mm
#Designação do artigo Iscar	DCN 145-174-16R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 145-174-16R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis