



## Dados do pedido

Número do pedido	231720 11
GTIN	7291075297041
Classe de artigo	23K

## Descrição técnica

Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
Comprimento dos canais de aparas $L_c$	134 mm
Série	SUMOCHAM
$\varnothing$ haste $D_s$	16 mm
Comprimento da haste $L_s$	48 mm
área de $\varnothing D_c$	11 - 11,4 mm
Projeção $L_1$	132 mm
Número de arestas de corte Z	2
#Designação do artigo Iscar	DCN 110-132-16R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 110-132-16R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis